



# HENRY®

The Professional's Formula For Success™

# 440 COVE BASE

## Adhesivo para zócalos

---

**Instalaciones comerciales y residenciales de zócalos de goma y vinil.**

---

- Fuerte adhesión inicial
- No se requiere tiempo abierto
- Resistente a la migración de plastificante
- Fácil limpieza con agua
- Producto fácil de usar y de fácil aplicación con llana
- Sin emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)



---

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
(724)203-8000  
1-800-232-4832  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

# HENRY® 440

## Adhesivo para zócalos

### Descripción

HENRY es un adhesivo de alto desempeño y de fijación en húmedo, para instalaciones de zócalos de goma y vinil.

### Uso

Instalaciones comerciales y residenciales de zócalos de goma y vinil.

### Se adhiere a

Paredes estructuralmente firmes, limpias, lisas y secas. Las superficies esmaltadas o de metal se deben desgastar. Consulte las recomendaciones específicas del fabricante de zócalos para los sustratos adecuados.

### Preparación

- Aclimate el área de la instalación, el adhesivo y el piso en un espacio cerrado a una temperatura mínima de 65°F (18°C) al menos por 48 horas antes, durante y después de la instalación.
- El sustrato debe ser firme, liso, plano y estar limpio, seco y libre de exceso de humedad y alcalinidad. Elimine todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión.

### Instalación

Siga las directrices del fabricante del piso para el diseño. Mezcle el líquido de la superficie en el adhesivo y aplique el adhesivo con la llana adecuada sobre el zócalo o la pared. Mantenga una distancia de 1/8" (3 mm) entre la parte superior e inferior del zócalo, a fin de evitar que el adhesivo rezume. Coloque el zócalo en su lugar. Cubra las juntas en forma pareja. Pase un rodillo de mano sobre la sección que acaba de instalar.

#### Cartouche de 11 ou 30 oz mode d'emploi :

Présenté dans une cartouche double emploi pour plus de commodité; peut être posé avec un pistolet à canon fermé ou un pistolet à cartouche à canon ouvert.

**Pistolet à canon fermé :** couper l'extrémité à environ 1,25 cm à partir du haut du tube. Percer le sceau interne. Insérer la cartouche et attacher la buse. Utiliser une buse à deux orifices pour les soubassements de 6 cm (2 ½ po), à trois orifices pour les soubassements de 10 cm (4 po), et à cinq orifices pour les soubassements de 15 cm (6 po).

**Pistolet à cartouche :** couper l'extrémité près de la pointe de façon à produire une perle de 3 mm (1/8 po). Percer le sceau interne et insérer la cartouche. Utiliser deux perles de 3 mm (1/8 po) pour les soubassements de 6,3 cm (2 ½ po), trois perles pour les soubassements de 10 cm (4 po), et à cinq perles pour les soubassements de 15 cm (6 po). S'assurer d'utiliser une quantité suffisante d'adhésif. Placer immédiatement le soubassement et appliquer en direction de la section déjà posée au moyen d'un rouleau à main.

### Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco, siguiendo detenidamente las advertencias del embalaje.

### Garantía

Garantía limitada por 10 años. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 1-800-232-4832.

### Nota:

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos de congelación/descongelación reiterados.
- La vida útil es de un año sin abrir.
- Contenido de COV (VOC): 0 g/L; calculado e informado, SCAQMD 1168.

**Advertencias.** Puede provocar irritación leve en los ojos y la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel y en las vías respiratorias.

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto, o refiérase a la hoja de datos de seguridad para todas las advertencias e información adicional del producto. ([www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com))



Llana con dientes aserrados de 1/8" x 1/8" x 1/8"  
Llana con dientes aserrados de 3 x 3 x 3 mm

#### Zócalos de 2 1/2" (6 cm):

De 1240 a 1360 pies lineales/4 gal. (de 378 a 414 m/15 litros)  
De 310 a 340 pies lineales/gal. (de 94 a 103 m/3,78 litros)  
De 77 a 85 pies lineales/cuarto de gal. (de 23 a 25 m/946 ml)  
Cartucho para 72 o 79 pies lineales/30 onzas (22 o 24 m/850 gramos)  
Cartucho para 26 o 29 pies lineales/11 onzas (7,9 o 8,8 m/312 gramos)

#### Zócalos de 4" (10 cm):

De 880 a 960 pies lineales/4 gal. (de 268 a 292 m/15 litros)  
De 220 a 240 pies lineales/gal. (de 67 a 73 m/3,78 litros)  
De 55 a 60 pies lineales/cuarto de gal. (de 16 a 18 m/946 ml)  
Cartucho para 51 o 56 pies lineales/30 onzas (15,5 o 17 m/850 gramos)  
Cartucho para 18 o 20 pies lineales/11 onzas (5,4 o 6 m/312 gramos)

#### Zócalos de 6" (15 cm):

De 660 a 720 pies lineales/4 gal. (de 201 a 219 m/15 litros)  
De 165 a 180 pies lineales/gal. (de 50 a 54 m/3,78 litros)  
De 41 a 45 pies lineales/cuarto de gal. (de 12 a 13 m/946 ml)  
Cartucho para 38 o 42 pies lineales/30 onzas (11,5 o 12,8 m/850 gramos)  
Cartucho para 14 o 15 pies lineales/11 onzas (4,2 o 4,5 m/312 gramos)

## **IMPORTANTES ACTUALIZACIONES TÉCNICAS**

---

**Actualización Técnica efectiva 2018-16-10:**  
Adhesivos ARDEX y HENRY y los substratos de yeso

Fabricado en EE. UU.

© 2020 ARDEX, L.P. Todos los derechos reservados.

Documento actualizado el 13-08-2020.

Publicado 16-10-2018 Esta versión reemplaza todas las anteriores.

Consulte [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) para la versión más reciente y las actualizaciones técnicas, que pueden reemplazar toda la información presente.

HT106 S- 08/2020

---

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
(724)203-8000  
1-800-232-4832  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)